

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*


R 50617282 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN23DW01 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Traco Electronic AG
Sihlbruggstrasse 111
6340 Baar
Switzerland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Prüfzeichen *Test Mark:*


Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111280278

Geprüft nach *Tested according to:*

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 62233:2008

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Einbauschaltnetzteil
(AC/DC POWER MODULE)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Nennspannung : AC 100-240V, 50/60Hz
(Rated Voltage)
Nennstrom : 400mA max.
(Rated Current)

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Technical Data is listed on the next page(s)

Gültig ab:
Valid from:

2024-01-23

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2024-01-23

Dipl.-Ing. Th. Illing



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50617282 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN23DW01 001

Produkt *Product:*

Einbauschaltnetzteil
(AC/DC POWER MODULE)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

1) TMPS 15-103, 2) TMPS 15-105, 3) TMPS 15-109, 4) TMPS 15-112,
5) TMPS 15-115, 6) TMPS 15-124, 7) TMPS 15-148 (TRACO POWER)

Ausgang : 1) DC 3.3V, 3.5 A, 11.55 W
(Output) 2) DC 5.0V, 3.0 A, 15.0 W
3) DC 9.0V, 1.667A, 15.003W
4) DC 12.0V, 1.25 A, 15.0 W
5) DC 15.0V, 1.0 A, 15.0 W
6) DC 24.0V, 0.625A, 15.0 W
7) DC 48.0V, 0.313A, 15.024W

max. Betriebshöhe : 2000m

(max. Operating Altitude)

max. Umgebungstemperatur : 55°C

(max. Ambient Temperature)

Schutzklasse : wird bestimmt durch angeschlossenes System
(Protection Class) (defined in final system)

ANLAGE (Appendix): 1.0

