

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

DIN rail power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Traco Power Solutions Ltd.
Whitemill Industrial Estate Wexford, White Mill Road, Y35 YH66,
Ireland

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Traco Power Solutions Ltd.
Whitemill Industrial Estate Wexford, White Mill Road, Y35 YH66,
Ireland

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Traco Power Solutions Ltd.
Whitemill Industrial Estate Wexford, White Mill Road, Y35 YH66,
Ireland

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

☐ Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TRACO POWER

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De type

See page 2

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page

Unit also complies with
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A2:2013 + A11:2009 + A12:2011

☒ Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + A1:2009 + A2:2013

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

T223-0534/16


This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



SIQ Ljubljana
Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
T +386 1 4778 100, F +386 1 4778 444, info@siq.si, www.siq.si
Product Certification Body is accredited by Slovenian Accreditation, Reg. No.: CP-001

Date: 2016-11-10

Signature: Bojan Pečavar



Model / Type Ref.:

TRACO POWER Model reference	Manufacturer Model reference
TBLC06-105	006ECO181
TBLC06-112	006ECO182
TBLC06-124	006ECO184
TBLC15-105	015ECO181
TBLC15-112	015ECO182
TBLC15-124	015ECO184
TBLC25-105	025ECO181
TBLC25-112	025ECO182
TBLC25-124	025ECO184
TBLC50-112	050ECO182
TBLC50-124	050ECO184
TBLC75-112	075ECO182
TBLC75-124	075ECO184
TBLC90-112	090ECO182
TBLC90-124	090ECO184

Each model may be followed by suffix "xx" where each "x" can be 'a-z' or '-0-9' for traceability only, no impact on safety"

Ratings and principal characteristics:
Input:

TBLC06-105: 100-240 Vac; 0,15 - 0,09 A; 50/60 Hz
 TBLC06-112: 100-240 Vac; 0,14 - 0,08 A; 50/60 Hz
 TBLC06-124: 100-240 Vac; 0,15 - 0,08 A; 50/60 Hz
 TBLC15-105: 100-240 Vac; 0,3 - 0,17 A; 50/60 Hz
 TBLC15-112: 100-240 Vac; 0,33 - 0,18 A; 50/60 Hz
 TBLC15-124: 100-240 Vac; 0,35 - 0,2 A; 50/60 Hz
 TBLC25-105: 100-240 Vac; 0,5 - 0,27 A; 50-60 Hz
 TBLC25-112: 100-240 Vac; 0,6 - 0,33 A; 50/60 Hz
 TBLC25-124: 100-240 Vac; 0,55 - 0,3 A; 50/60 Hz
 TBLC50-112: 100-240 Vac; 1,1 - 0,6 A; 50/60 Hz
 TBLC50-124: 100-240 Vac; 1,1 - 0,6 A; 50/60 Hz
 TBLC75-112: 100-240 Vac; 1,8 - 1,0 A; 50/60 Hz
 TBLC75-124: 100-240 Vac; 1,8 - 1,0 A; 50/60 Hz
 TBLC90-112: 100-240 Vac; 2,1 - 1,1 A; 50/60 Hz
 TBLC90-124: 100-240 Vac; 2,1 - 1,1 A; 50/60 Hz

Output:

TBLC06-105: 5 Vdc; 1,2 A; 6 W
 TBLC06-112: 12 Vdc; 0,5 A; 6 W
 TBLC06-124: 24 Vdc; 0,25 A; 6 W
 TBLC15-105: 5 Vdc; 2,4 A; 12 W
 TBLC15-112: 12 Vdc; 1,25 A; 15 W
 TBLC15-124: 24 Vdc; 0,63 A; 15 W
 TBLC25-105: 5 Vdc; 4 A; 20 W
 TBLC25-112: 12 Vdc; 2 A; 24 W
 TBLC25-124: 24 Vdc; 1,05 A; 25 W
 TBLC50-112: 12 Vdc; 4 A; 48 W
 TBLC50-124: 24 Vdc; 2,1 A; 50 W
 TBLC75-112: 12 Vdc; 6,0 A; 72 W
 TBLC75-124: 24 Vdc; 3,1 A; 75 W
 TBLC90-112: 12 Vdc; 7,5 A; 90 W
 TBLC90-124: 24 Vdc; 3,75 A; 90 W

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2016-11-10

Signature: Bojan Pečavar

